



Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, Form AD, SK 40 kurz, MK innen: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	301165 2
GTIN	4062406252175
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

- Innen und außen geschliffen.
 - Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

Technische Beschreibung

Auskräglänge A-Maß	50 mm
Morsekonus innen	2
Außen-Ø D	32 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 12000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 µm
Produktart	Aufnahmen-Adapter

