



## Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreibblappen, Form AD, SK 50 kurz, MK innen: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	301185 2
GTIN	4062406252205
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

- **Innen und außen geschliffen.**
- **Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.**

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

### Technische Beschreibung

Auskräglänge A-Maß	60 mm
Außen-Ø D	32 mm
Morsekonus innen	2
Aufnahme	SK 50 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 12000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 µm
Produktart	Aufnahmen-Adapter

