



Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, Form AD, SK 50 kurz, MK innen: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	301185 4
GTIN	4062406252229
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

- **Innen und außen geschliffen.**
- **Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.**

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	95 mm
Morsekonus innen	4
Außen-Ø D	48 mm
Aufnahme	SK 50 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 12000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 µm
Produktart	Aufnahmen-Adapter

