



Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, Form AD, SK 50 kurz, MK innen: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	301185 3
GTIN	4062406252212
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

- **Innen und außen geschliffen.**
- **Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.**

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	40 mm
Auskraglänge A-Maß	65 mm
Morsekonus innen	3
Aufnahme	SK 50 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 12000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 µm
Produktart	Aufnahmen-Adapter

