



## Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, Form AD, SK 40 kurz, MK innen: 4



### Bestelldaten

Bestellnummer	301165 4
GTIN	4062406252199
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Innen und außen geschliffen.
  - Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

### Technische Beschreibung

Morsekonus innen	4
Auskraglänge A-Maß	95 mm
Außen-Ø D	48 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 12000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 µm
Produktart	Aufnahmen-Adapter

