



Reduzierhülse für MK-Schaft Form A, SK 50 kurz, MK innen: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	301255 2
GTIN	4062406252274
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

- Innen und außen geschliffen.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	60 mm
Außen-Ø D	32 mm
Morsekonus innen	2
Aufnahme	SK 50 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 µm
Produktart	Aufnahmen-Adapter

