

**Reduzierhülse für MK-Schaft Form A, SK 40 kurz, MK innen: 4****Bestelldaten**

Bestellnummer	301245 4
GTIN	4062406252267
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Innen und außen geschliffen.**
 - **Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.**
- Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	95 mm
Morsekonus innen	4
Außen-Ø D	48 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 µm
Produktart	Aufnahmen-Adapter

