



## Reduzierhülse für MK-Schaft Form A, SK 40 kurz, MK innen: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	301245 2
GTIN	4062406252243
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Innen und außen geschliffen.
  - Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	50 mm
Außen-Ø D	32 mm
Morsekonus innen	2
Aufnahme	SK 40 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 µm
Produktart	Aufnahmen-Adapter

