



## Reduzierhülse für MK-Schaft Form A, SK 50 kurz, MK innen: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	301255 3
GTIN	4062406252281
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Innen und außen geschliffen.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

### Technische Beschreibung

Morsekonus innen	3
Auskraglänge A-Maß	65 mm
Außen-Ø D	40 mm
Aufnahme	SK 50 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 µm
Produktart	Aufnahmen-Adapter

