



## Reduzierhülse für MK-Schaft Form A, SK 50 kurz, MK innen: 4



### Bestelldaten

Bestellnummer	301255 4
GTIN	4062406252298
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

- **Innen und außen geschliffen.**
- **Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.**

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

Rundlaufgenauigkeit:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Auskraglänge A-Maß: 70 mm

Außen-Ø D: 48 mm

### Technische Beschreibung

Morsekonus innen	4
Außen-Ø D	48 mm
Auskraglänge A-Maß	95 mm
Aufnahme	SK 50 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei $18000 \text{ min}^{-1}$
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 8 \mu\text{m}$

Produktart

Aufnahmen-Adapter