

**Garant****Parallelunterlagen-Set, Unterseite magnetisch, breit, Länge: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	366321 125
GTIN	4062406250508
Artikelklasse	31Z

**Beschreibung****Ausführung:****Genauigkeit:** Höhentoleranz  $\pm 0,01$  mm; Breitentoleranz  $\pm 0,02$  mm.**Härte:** 48 HRC.**Vorteil:**

- **Flexibler Einsatz dank integrierter Stabmagnete auf der Unterseite.**
- **Reduzierung der Rüstzeit.**

**Technische Beschreibung**

Breite	10 mm
Höhe	20 mm
Höhe	30 mm
Höhe	35 mm
Höhe	37 mm
Höhe	39 mm

Anzahl Leisten	5 Paar
Produktart	Parallel-Unterlagen

## Zubehör

Parallel-Unterlagen-Paar, 125×10Unterseite magnetisch Höhe 30 mm	366326 30
Parallel-Unterlagen-Paar, 125×10Unterseite magnetisch Höhe 39 mm	366326 39
Parallel-Unterlagen-Paar, 125×10Unterseite magnetisch Höhe 37 mm	366326 37
Parallel-Unterlagen-Paar, 125×10Unterseite magnetisch Höhe 20 mm	366326 20
Parallel-Unterlagen-Paar, 125×10Unterseite magnetisch Höhe 35 mm	366326 35