

# Druckluft-Schlagschrauber 3/8 Zoll – 1/2 Zoll, Typ: 7749



#### **Bestelldaten**

Bestellnummer	079202 7749
GTIN	015451593339
Artikelklasse	03R

## **Beschreibung**

#### Ausführung:

Robuste Schlagschrauber mit **bequemer Einhand-Umschaltung durch Side-2-Side Technologie,** Komposit-Gehäuse mit kälteisolierenden Eigenschaften und robustem
Doppelhammer- Schlagwerk. Ausgewogene Gewichtsverteilung für mehr Arbeitskomfort. Abluft wird durch den Handgriff nach unten abgeleitet. **Anzugsleistung stufenweise regulierbar.** 

Drehmomentbereich: 135 - 704 N·m maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9): M24

maximale Drehzahl: 7000 min<sup>-1</sup>

Werkzeugaufnahme Antriebsprofil: Vierkant Werkzeugaufnahme Abmessung: 1/2 Zoll

maximaler Luftbedarf: 540 l/min

### **Technische Beschreibung**

Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Vierkant
maximale Vibration nach EN	10,9 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll

maximaler Luftbedarf	540 l/min
Länge	171 mm
Drehmomentbereich	135 - 704 N⋅m
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M24
Gewicht	1,8 kg
Herstellerbezeichnung	7749
Arbeitsgeräusch	95 dB(A)
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
maximale Drehzahl	7000 min <sup>-1</sup>
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Schrauber