



## Pro Drill Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, Ø DC: 14mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235005 14
GTIN	4062406253035
Artikelklasse	22L

### Beschreibung

#### Ausführung:

HOLEX Pro Drill Wendepplatten-Vollbohrer kombiniert Kosteneffizienz mit technisch ausgereifter Leistungsfähigkeit.

Auch bei herausfordernden Bohrsituationen bis 4xD einsetzbar.

**Bohrungstoleranz:** -0,1 / +0,25 mm

#### Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 235030 – 235082.

Es werden sowohl SOMT-Wendepplatten für den äußeren WPL-Sitz als auch XOMT-Wendepplatten für den inneren WPL-Sitz benötigt.

#### Lieferumfang:

Mit Wendeplattenschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

### Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Anzahl Schneiden Z	1
Nenn-Ø D	14
Serie	Pro Drill
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT05T204 / XOMT05T204
Nutzlänge L <sub>1</sub>	45 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	50 mm

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Maximale Verstellgrenze V <sub>max</sub>	0,25 mm
Auskraglänge L <sub>A</sub>	60 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ISO 9766
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

6 mm-Klingefür Torx® Torx®-Profil TX6	659922 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200