

HOLEX**Pro Drill Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für
Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, Ø DC: 33mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	235010 33
GTIN	4062406253646
Artikelklasse	22L

Beschreibung**Ausführung:**

HOLEX Pro Drill Wendepplatten-Vollbohrer kombiniert Kosteneffizienz mit technisch ausgereifter Leistungsfähigkeit.

Auch bei herausfordernden Bohrsituationen bis 4xD einsetzbar.

Bohrungstoleranz: -0,05 / +0,3 mm

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 235030 – 235082.

Es werden sowohl SOMT-Wendepplatten für den äußeren WPL-Sitz als auch XOMT-Wendepplatten für den inneren WPL-Sitz benötigt.

Lieferumfang:

Mit Wendepplattenschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Technische Beschreibung

Serie	Pro Drill
-------	-----------

Schaftlänge L_s	60 mm
Nutzlänge L_1	135 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Schaft-Ø D_s	32 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT110408 / XOMT110406
Nenn-Ø D	33
Wendeplattenschrauben-Set	232980 5 (TX15;3Nm)
Gesamtlänge L	223 mm
Maximale Verstellgrenze V_{max}	0,35 mm
Auskraglänge L_A	163 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	4xD
Schaft	ISO 9766
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

6 mm-Klingefür Torx® Torx®-Profil TX15	659922 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500