

HOLEX**ER-Spannzange für Gewindebohrer, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 4mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309457 4 |
| GTIN | 4062406254063 |
| Artikelklasse | 32Z |

Beschreibung**Ausführung:**

- **Klemmung des Gewindebohrers über umlaufenden Kugelspannmechanismus.**
- **Integrierte Schnellwechsellvorrichtung.**
- **Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488.**

Vorteil:

Schnelles Ver- und Entriegeln über Federbetätigung. Kein Verschrauben am Vierkant des Gewindebohrers notwendig.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur den Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|------------|
| Nenn-Spann-Ø d | 4 mm |
| Aufnahme | ER 25 |
| Außen-Ø D | 25 mm |
| Gesamtlänge L | 40 mm |
| Produktart | Spannzange |

