



ER-Spannzange für Gewindebohrer, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 4,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	309457 4,5
GTIN	4062406254070
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Ausführung:

- **Klemmung des Gewindebohrers über umlaufenden Kugelspannmechanismus.**
- **Integrierte Schnellwechsellvorrichtung.**
- **Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488.**

Vorteil:

Schnelles Ver- und Entriegeln über Federbetätigung. Kein Verschrauben am Vierkant des Gewindebohrers notwendig.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur den Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	4,5 mm
Aufnahme	ER 25
Außen-Ø D	25 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Produktart	Spannzange

