

**ER-Spannzange für Gewindebohrer, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309457 9
GTIN	4062406254117
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

- **Klemmung des Gewindebohrers über umlaufenden Kugelspannmechanismus.**
- **Integrierte Schnellwechsellvorrichtung.**
- **Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488.**

Vorteil:

Schnelles Ver- und Entriegeln über Federbetätigung. Kein Verschrauben am Vierkant des Gewindebohrers notwendig.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur den Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	9 mm
Aufnahme	ER 25
Außen-Ø D	25 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Produktart	Spannzange

