

**HOLEX****ER-Spannzange für Gewindebohrer, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309457 6
GTIN	4062406254087
Artikelklasse	32Z

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Klemmung des Gewindebohrers über umlaufenden Kugelspannmechanismus.**
- **Integrierte Schnellwechsellvorrichtung.**
- **Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488.**

**Vorteil:**

Schnelles Ver- und Entriegeln über Federbetätigung. Kein Verschrauben am Vierkant des Gewindebohrers notwendig.

**Passend für:**

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

**Hinweis:**

Spannt nur den Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	6 mm
Aufnahme	ER 25
Außen-Ø D	25 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Produktart	Spannzange

