



Druckluft-Bohrmaschine, Typ: D2121Q



Bestelldaten

Bestellnummer	079051 D2121Q
GTIN	7322590013295
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Leistungsstarke und sehr laufruhige Bohrmaschinen-Baureihe in Pistolenform mit einer Bohrleistung bis 13 mm in Stahl. Die Abluftführung durch den Handgriff verhindert, dass Bohrspäne aufgewirbelt werden. Mit Schnellspannbohrfutter.

Lieferumfang:

Inklusive **Schnellspannbohrfutter**. Zusätzlich mit Stützgriff.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

Arbeitsgeräusch	87 dB(A)
Gewicht	1,4 kg
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Länge	248 mm
Abgabeleistung	350 W
Herstellerbezeichnung	D2121Q
maximaler Luftbedarf	600 l/min

maximale Drehzahl	0 - 750 min ⁻¹
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
maximale Vibration nach EN	2,5 m/s ²
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Bohrmaschine