



Werkstatt-Messschieber mit mm- und Zoll-Teilung, Messbereich: 500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415120 500
GTIN	4062406253783
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Angeschrägte Messspitzen für Messungen im Gewindegrund und in schmalen Einstichen. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Kontrastreiche Skalierung. Mit Feststellschraube. Bis Gr. 300 ganz gehärtet, ab Gr. 500 Messflächen gehärtet.

Technische Beschreibung

Norm	ISO 13385
Kalibrierung	A1
Verpackung	stabile Box
Messbereich	0 - 500 mm
Teilung	1/128 Zoll
Teilung	1/50 mm
Schnabellänge	150 mm
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messspitzen	ja
Messtechnik	analog

Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021010 500
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500