

**ER-Spannzange für Gewindebohrer, ER 32, Nenn-Spann-Ø d: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309458 6
GTIN	4062406254162
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

- **Klemmung des Gewindebohrers über umlaufenden Kugelspannmechanismus.**
- **Integrierte Schnellwechsellvorrichtung.**
- **Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488.**

Vorteil:

Schnelles Ver- und Entriegeln über Federbetätigung. Kein Verschrauben am Vierkant des Gewindebohrers notwendig.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur den Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	6 mm
Aufnahme	ER 32
Außen-Ø D	32 mm
Gesamtlänge L	49 mm
Produktart	Spannzange

