

Garant**Hydrodehn-Halter VDI 30, VDI 30, ØD1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319753 20
GTIN	4062406254490
Artikelklasse	31M

Beschreibung**Ausführung:**

Einzigartige Spannüberbrückung, spannt h6 und h7 – Schäfte. Stirnseitige Belaserung und Ausrichtschraube am Halter zur einfachen und eindeutigen Orientierung der Bohrstange. Inklusive Längeneinstellschraube. Geeignet für Innenkühlung. Zwei Befestigungsschrauben für beste Zugänglichkeit, egal ob Haupt- oder Gegenspindel. Inklusive Kugelspritzdüse.

Vorteil:

- **Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.**
- **Schnelles und einfaches Handling.**
- **Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.**
- **Perfekte Zentrierung.**

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	42 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm
Gewicht	0,5 kg

Auskraglänge A-Maß	64 mm
Nutzlänge L ₁	42 mm
Aufnahme	VDI 30
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter