

**Garant****Hydrodehn-Halter VDI 40, VDI 40, ØD1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319754 20
GTIN	4062406254506
Artikelklasse	31M

**Beschreibung****Ausführung:**

Einzigartige Spannüberbrückung, spannt h6 und h7 – Schäfte. Stirnseitige Belaserung und Ausrichtschraube am Halter zur einfachen und eindeutigen Orientierung der Bohrstange. Inklusive Längeneinstellschraube. Geeignet für Innenkühlung. Zwei Befestigungsschrauben für beste Zugänglichkeit, egal ob Haupt- oder Gegenspindel. Inklusive Kugelspritzdüse.

**Vorteil:**

- **Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.**
- **Schnelles und einfaches Handling.**
- **Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.**
- **Perfekte Zentrierung.**

**Verwendung:**

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.

**Technische Beschreibung**

Nutzlänge L <sub>1</sub>	42 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Gewicht	0,6 kg

Außen-Ø D	42 mm
Auskrüglänge A-Maß	64 mm
Aufnahme	VDI 40
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter