

**Garant****Hydrodehn-Halter Schaft-Ø 40 mm, ØD1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319752 20
GTIN	4062406254544
Artikelklasse	31M

**Beschreibung****Ausführung:**

Einzigartige Spannüberbrückung, spannt h6 und h7 – Schäfte. Stirnseitige Belaserung und Ausrichtschraube am Halter zur einfachen und eindeutigen Orientierung der Bohrstange. Inklusive Längeneinstellschraube. Geeignet für Innenkühlung.

Flexibler Einsatz auf jedem Revolvertyp.

**Vorteil:**

- **Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.**
- **Schnelles und einfaches Handling.**
- **Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.**
- **Perfekte Zentrierung.**

**Verwendung:**

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.

**Technische Beschreibung**

Gewinde M	M22×1
Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Auskraglänge A-Maß	19,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	46 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	69 mm
Breite B	56 mm
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter