

Garant**Hydrodehn-Halter Schaft-Ø 40 mm, ØD1: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319752 25
GTIN	4062406254551
Artikelklasse	31M

Beschreibung**Ausführung:**

Einzigartige Spannüberbrückung, spannt h6 und h7 – Schäfte. Stirnseitige Belaserung und Ausrichtschraube am Halter zur einfachen und eindeutigen Orientierung der Bohrstange. Inklusive Längeneinstellschraube. Geeignet für Innenkühlung.

Flexibler Einsatz auf jedem Revolvertyp.

Vorteil:

- **Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.**
- **Schnelles und einfaches Handling.**
- **Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.**
- **Perfekte Zentrierung.**

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	40 mm
Auskräglänge A-Maß	19,5 mm
Nutzlänge L ₁	69 mm
Gewinde M	M27×1

Spann-Ø D ₁	25 mm
Ø D ₂	46 mm
Breite B	56 mm
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter