

Garant**Hydrodehn-Halter Schaft-Ø 32 mm, ØD1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319751 16
GTIN	4062406254513
Artikelklasse	31M

Beschreibung**Ausführung:**

Einzigartige Spannüberbrückung, spannt h6 und h7 – Schäfte. Stirnseitige Belaserung und Ausrichtschraube am Halter zur einfachen und eindeutigen Orientierung der Bohrstange. Inklusive Längeneinstellschraube. Geeignet für Innenkühlung.

Flexibler Einsatz auf jedem Revolvertyp.

Vorteil:

- **Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.**
- **Schnelles und einfaches Handling.**
- **Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.**
- **Perfekte Zentrierung.**

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M22×1
Ø D ₃	32 mm
Nutzlänge L ₁	59 mm
Auskraglänge A-Maß	19,5 mm

Ø D ₂	41 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
Breite B	50 mm
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter