

Garant**Hydrodehn-Halter Schaft-Ø 40 mm, ØD1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319752 16
GTIN	4062406254537
Artikelklasse	31M

Beschreibung**Ausführung:**

Einzigartige Spannüberbrückung, spannt h6 und h7 – Schäfte. Stirnseitige Belaserung und Ausrichtschraube am Halter zur einfachen und eindeutigen Orientierung der Bohrstange. Inklusive Längeneinstellschraube. Geeignet für Innenkühlung. Flexibler Einsatz auf jedem Revolvertyp.

Vorteil:

- **Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.**
- **Schnelles und einfaches Handling.**
- **Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.**
- **Perfekte Zentrierung.**

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	69 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₃	40 mm
Gewinde M	M22×1

Auskraglänge A-Maß	19,5 mm
Ø D ₂	46 mm
Breite B	56 mm
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter