

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel mit Bambus-Platte, Länge: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	920006 2000
GTIN	4062406254889
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Workstation mLevel, der Arbeitsplatz der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Klassische manuelle Höhenverstellung im 25-mm-Raster durch Fußteil mit Fixierungsschrauben, der gesamte Arbeitsplatz wird verstellt. Skalierung der exakten Arbeitshöhe an der Innenseite des Tisches für einfache Bedienbarkeit.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, **nicht konfigurierbar**.

Hubsäule eloxiertes Aluminium, **nicht konfigurierbar**.

Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet, konfigurierbar**.

Technische Beschreibung

Gewicht	80 kg
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	nein
Prinzip der Höhenverstellung	kompletter Aufbau
Breite	2000 mm
Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Modell	mLevel
Serie	Workstation
Material Arbeitsplatte	Bambus

Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	750 - 1000 mm
Höhenverstellung stufenlos	nein
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Tiefe	800 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	750-1000 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	mechanisch
Plattenstärke	50 mm
Höhenausgleich	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

Zubehör

Reiniger- und Pflegeöl-Set Typ 1	926403 1
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927600 300/3
Trägersäulen Höhe 200 mm	928010 200
Multifix passend für Typ 300	928201 300
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 500/5	927600 500/5
Schubladengehäuse 24G fahrbar Höhe Gehäuse / Anzahl Schubladen 500/5 mm	927620 500/5
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927600 400/4
Rechner-Gehäuse 16G Höhe 500 mm	927335 500
	927300 400/4

Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen
400/4

Trägersäulen Höhe 962 mm

928010 962

Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen
400/3

927300 400/3

PC-Halter Typ M

928753 M

Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm /
Anzahl Schubladen 500/5

927315 500/5

Trägersäulen Höhe 1362 mm

928010 1362

Trägersäulen Höhe 481 mm

928010 481

Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen
300/3

927300 300/3

Tastatur-Schublade Typ 1

927341 1

Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm /
Anzahl Schubladen 400/4

927315 400/4

Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen
300/2

927600 300/2

Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen
200/1

927600 200/1

Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm /
Anzahl Schubladen 500/3

927315 500/3

Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen
300/2

927300 300/2

Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm /
Anzahl Schubladen 500/4

927315 500/4