

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Spannzangenfutter, extra schlank, mit Innenkühlung, SK 40 A = 120,
Spannbereich: 1-6mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	300772 1-6
GTIN	4250261554132
Artikelklasse	34F

Beschreibung

Ausführung:

- **Außen- und Innenkegel geschliffen.**
- **Schäfte hartüberdreht.**
- **Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.**
- **Die Spannzange wird über eine Spannschraube von hinten durch das Futter gespannt, keine Spannmutter notwendig!**

Vorteil:

Extrem schlanke Bauform ermöglicht eine Bearbeitung auch an schwer zugänglichen Bauteilen, z. B. für Werkzeug- und Formenbau.

Großer Arbeitsbereich und optimierte Kontur für reduzierte Schwingungen. Kühlung mittels Spannzange durch das Werkzeug oder am Schaft entlang.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 6499.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschraube und Schlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806,

AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835,

GARANT Spannzangen Nr. 309563,

ALBRECHT Spannzangen Nr. 309572 – 309573.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	42 mm
-----------	-------

Auskraglänge A-Maß	120 mm
Ø D ₁	10,1 mm
Spannbereich	1 - 6 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Nutzlänge L _N	20 mm
Aufnahme	SK 40 A = 120
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Spannzangenfutter

Zubehör

Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308825 40
Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309572 5
Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309572 6
Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309573 6
Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309572 4
Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309573 4
Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 1 mm	309573 1
	309573 3

Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 3 mm

Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 5 mm

309573 5

Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 1 mm

309572 1

Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 3 mm

309572 3

Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40

308820 40

Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40

308835 40

Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 2 mm

309573 2

Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40

308830 40

Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 2 mm

309572 2