

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Spannzangenfutter, extra schlank, mit Innenkühlung, HSK-E 40 A = 75,  
Spannbereich: 1-6mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	304981 1-6
GTIN	4250261554170
Artikelklasse	34F

## Beschreibung

### Ausführung:

- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.
- Schäfte hartüberdreht.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Die Spannzange wird über eine Spannschraube von hinten durch das Futter gespannt, keine Spannmutter notwendig!

### Vorteil:

Großer Arbeitsbereich und optimierte Kontur für reduzierte Schwingungen. Kühlung mittels Spannzange durch das Werkzeug oder am Schaft entlang.  
Extrem schlanke Bauform ermöglicht eine Bearbeitung auch an schwer zugänglichen Bauteilen, z. B. für Werkzeug- und Formenbau.

### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 6499.

### Lieferumfang:

Inklusive Spannschraube und Schlüssel mit Quergriff.

### Sonderzubehör:

**ALBRECHT Spannzangen Nr. 309572 und 309573.**

Steckschlüssel Nr. 309890, **GARANT Spannzangen Nr. 309563.**

## Technische Beschreibung

Außen-Ø D	44 mm
-----------	-------

Ø D <sub>1</sub>	10,1 mm
Ø D <sub>2</sub>	13,5 mm
Spannbereich	1 - 6 mm
Auskraglänge A-Maß	75 mm
Nutzlänge L <sub>N</sub>	35 mm
Aufnahme	HSK-E 40 A = 75
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Spannzangenfutter

## Zubehör

Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309572 4
Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309573 3
Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309572 5
Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309572 3
Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309573 5
Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 2 mm	309572 2
Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 1 mm	309573 1

Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309573 4
Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 1 mm	309572 1
Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309573 6
Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 2 mm	309573 2
Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309572 6