

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Adapter ER / Spannzange extra schlank, für ER-Spannzange: 25****Bestelldaten**

Bestellnummer	309571 25
GTIN	4250261555955
Artikelklasse	34F

**Beschreibung****Ausführung:**

Komplett gehärtet, geschliffen und vorgewuchtet. Adaption von Standard ER-Spannzangenfuttern auf extra schlanke Spannzangen Nr. 309572 und 309573.

**Vorteil:**

**Verringerte Störkontur** ermöglicht auch an schwer zugänglichen Bauteilen eine Bearbeitung. Kühlmittelübergabe durch das Werkzeug oder am Schaft entlang.

**Verwendung:**

Zum Einsatz v.a. auf der Drehmaschine bei statischen oder angetriebenen Werkzeugen, aber auch ER-Spannzangenfuttern.

**Technische Beschreibung**

L <sub>2</sub>	12 mm
Außen-Ø D	13,5 mm
L <sub>1</sub>	25 mm
Produktart	Spannzange

**Zubehör**

Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309573 4
Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309572 4
Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309573 3
Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 2 mm	309573 2
Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309573 6
Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309573 5
Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309572 5
Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 1 mm	309572 1
Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309572 3
Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 2 mm	309572 2
Spannzange extra schlankInnenkühlung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309572 6
Spannzange extra schlankabgedichtet Nenn-Spann-Ø d 1 mm	309573 1