



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	250188 HBT020
GTIN	4062406256111
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CNMG 09T304 HBT020 Sorte: HBT020
Spanbrecher: PM
Schnitttiefe a_p : 0,8 - 5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 280 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304

Spanbrecher	PM
Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	P
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen