



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	261252 HBT020
GTIN	4062406257613
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Sorte	HBT020

Spanbrecher	PM
Beschichtung	TiCN
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen