



Dreh-Wendeschneidplatte VCMT 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	261472 HBT130
GTIN	4062406257705
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Spanbrecher	MM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	TiCN
Sorte	HBT130
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 m/min

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen