

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links,  
Schaft- / Plattengröße: 16/09mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250009 16/09
GTIN	4045197808929
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DCLNR/L 1616H09

passende Wendeschneidplatte: CN.. 09T3..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 23 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 27 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Unterlegplatte: 259033 7

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	16 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	23 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 5
Unterlegplatte	259033 7

Plattengröße	9 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	27 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Pratze, Schraube, Feder	259036 13
ISO-Code Halter	DCLNR/L 1616H09
Gesamtlänge L	100 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 7	259033 7
Pratzeneinheit	259516
Schraube für Unterlegplatte Typ 5	259027 5
Pratzeneinheit Typ 13	259036 13
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Schraube für Unterlegplatte	259616
Unterlegplatte	259229
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500