



Dreh-Wendeschneidplatte VCMT 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

Sorte	HBT020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	PM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	TiCN

Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen