

Garant**Schlitz-Vakuumplatte Venturi-System, Typ: VSV0****Bestelldaten**

Bestellnummer	384905 VSV0
GTIN	4062406256449
Artikelklasse	31E

Beschreibung**Ausführung:**

Aluminium, stahlblau eloxiert. Betriebsdruck 3,5 – 8 bar. Das Endvakuum beträgt ca. 80 mbar (92 % Vakuum). Integrierter Schalldämpfer reduziert die Geräuscentwicklung. Ebenheit $\pm 0,5$ mm.

Vorteil:

Günstiges Einsteigersystem. Geringer Wartungsaufwand. Sofort einsatzbereit.

Verwendung:

Zum Vakuumspannen **ohne** Vakuumpumpe. Zum Einsatz auf **Maschinenschraubstöcken**. Vor allem dünne Bauteile können flexibel und mit geringem Aufwand gespannt werden.

Lieferumfang:

Anschlagscheiben, Druckluftschlauch $\varnothing 10$ mm (1 m), Venturi-Düse (1x).
Gummi-Adaptermatte (1x).

Hinweis:

Beim Einsatz von Venturidüsen wird von einer Bearbeitung mit Kühlmittlemulsion abgeraten.

Technische Beschreibung

Breite	125 mm
Länge	200 mm
Höhe	21 mm
Produktart	Vakuum-Spannplatte

