

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 20/15mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250600 20/15
GTIN	4045197808967
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DDJNR/L 2020K15

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1506..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 25 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 38 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Unterlegplatte: 259033 3

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 2
Plattengröße	15 mm
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2020K15

Gesamtlänge L	125 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 11
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Schaftgröße	20 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	38 mm
Unterlegplatte	259033 3
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 3	259033 3
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	259027 2
Schraube für Unterlegplatte	259612
Unterlegplatte	259225