

Garant
**eco-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links,
Schaft- / Plattengröße: 25/15mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250601 25/15
GTIN	4045197809001
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DDJNR/L 2525M15

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1506..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 38 mm

Gesamtlänge L: 150 mm

Unterlegplatte: 259033 3

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	150 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Schaftgröße	25 mm
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2525M15

Schraube für Unterlegplatte	259027 2
Unterlegplatte	259033 3
Plattengröße	15 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Kopflänge L ₁	38 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 11
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 3	259033 3
Schraube für Unterlegplatte	259612
Unterlegplatte	259225
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	259027 2