

Garant
**eco-Klemmdrehhalter DWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 16/06mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	251900 16/06
GTIN	4045197809018
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DWLNR/L 1616H06

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0604..

Funktionsbreite L₄: 20 mm

Kopflänge L₁: 27 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Unterlegplatte: 259033 8

Technische Beschreibung

Schaftgröße	16 mm
Unterlegplatte	259033 8
Plattengröße	6 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 12

ISO-Code Halter	DWLNRL 1616H06
Gesamtlänge L	100 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 1
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Kopflänge L ₁	27 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500