

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter DWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 20/08mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251900 20/08
GTIN	4045197809025
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DWLNR/L 2020K08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 25 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 32 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Unterlegplatte: 259033 6

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	DWLNR/L 2020K08
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Gesamtlänge L	125 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm

Pratze, Schraube, Feder	259036 10
Plattengröße	8 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 4
Unterlegplatte	259033 6
Schaftgröße	20 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659906 500