

Garant**eco-Klemmdrehhalter SDJCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260296 16/11
GTIN	
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	SDJCR/L 1616H11
Unterlegplatte	269007 1
Schraube für Unterlegplatte	269013 1
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Gesamtlänge L	100 mm
Schaftgröße	16 mm
Kopflänge L ₁	29 mm

Funktionsbreite L ₄	20 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 1	269007 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube Typ 3	269023 3