

Garant
**eco-Klemmdrehhalter SDJCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links,
Schaft- / Plattengröße: 16/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260297 16/11
GTIN	4045197809100
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SDJCR/L 1616H11

passende Wendeschneidplatte: DC.. 11T3..

Funktionsbreite L₄: 20 mm

Kopflänge L₁: 29 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269023 3

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	100 mm
Schaftgröße	16 mm
ISO-Code Halter	SDJCR/L 1616H11
Plattengröße	11 mm

Funktionsbreite L ₄	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Kopflänge L ₁	29 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 1
Unterlegplatte	269007 1
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte	269070
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Unterlegplattenschraube	269205
Unterlegplatte Typ 1	269007 1
Spannschraube	269433
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannschraube Typ 3	269023 3
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	269015 1