


Garant**Schlitz-Vakuumplatte Venturi-System, Typ: VS1****Bestelldaten**

Bestellnummer	384905 VS1
GTIN	4062406256456
Artikelklasse	31E

Beschreibung**Ausführung:**

Aluminium, stahlblau eloxiert. Betriebsdruck 3,5 – 8 bar. Das Endvakuum beträgt ca. 80 mbar (92 % Vakuum). Integrierter Schalldämpfer reduziert die Geräuschentwicklung. Ebenheit $\pm 0,5$ mm.

Vorteil:

Günstiges Einsteigersystem. Geringer Wartungsaufwand. Sofort einsatzbereit. Schneller und einfacher Umbau auf **Vakuumpumpen-Betrieb** möglich.

Verwendung:

Zum Vakuumspannen **ohne** Vakuumpumpe.

Lieferumfang:

Anschlagscheiben, Druckluftschlauch $\varnothing 10$ mm (1 m), Venturi-Düse (1 \times).

Gummi-Adaptermatte (1 \times). Schlauchtülle (1 \times), Stecker LW 12 (1 \times), Spannpratzen (2 \times).

Hinweis:

Beim Einsatz von Venturidüsen wird von einer Bearbeitung mit Kühlmittlemulsion abgeraten.

Technische Beschreibung

Länge	300 mm
Breite	200 mm
Höhe	32,5 mm
Produktart	Vakuum-Spannplatte

