



Tiefspanner hoch, Gewinde: M12



Bestelldaten

Bestellnummer	375006 M12
GTIN	4059245237890
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Besonders niedrige und kompakte Bauweise. Niederzugseffekt durch schrägen Führungskeil.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen besonders niedriger Werkstücke auf einer Vorrichtungplatte.

Werkstoff:

Vergütungsstahl

Technische Beschreibung

Höhe H	38 mm
Spannhub	5 mm
Spannkraft	20 kN
Höhe H ₁	23 mm
maximales Anzugsmoment	90 Nm
Breite B	35 mm

Werkstoff	Vergütungsstahl
Produktart	Niederzugspanner