



Tiefspanner hoch, Gewinde: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	375006 M8
GTIN	4059245237852
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Besonders niedrige und kompakte Bauweise. Niederzugseffekt durch schrägen Führungskeil.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen besonders niedriger Werkstücke auf einer Vorrichtungplatte.

Werkstoff:

Vergütungsstahl

Technische Beschreibung

Spannkraft	7 kN
Höhe H	25 mm
maximales Anzugsmoment	25 Nm
Werkstoff	Vergütungsstahl
Spannhub	3 mm
Breite B	25 mm

Höhe H ₁	15 mm
Produktart	Niederzugspanner