

**Tiefspanner hoch, Gewinde: M10****Bestelldaten**

Bestellnummer	375006 M10
GTIN	4059245237876
Artikelklasse	37K

**Beschreibung****Ausführung:**

Besonders niedrige und kompakte Bauweise. Niederzugseffekt durch schrägen Führungskeil.

**Verwendung:**

Zum seitlichen Spannen besonders niedriger Werkstücke auf einer Vorrichtungplatte.

**Werkstoff:**

Vergütungsstahl

**Technische Beschreibung**

Höhe H <sub>1</sub>	19 mm
Breite B	30 mm
Höhe H	32 mm
Spannhub	4 mm
Spannkraft	8,5 kN
maximales Anzugsmoment	50 Nm

Werkstoff	Vergütungsstahl
Produktart	Niederzugspanner