



Spannzange mechanisch Außenspannung, Außen-Ø D: 120mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370126 120
GTIN	4059245292561
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

- Zum Spannen von Werkstücken mit komplexen Konturen, für eine 5-Seitenbearbeitung.
- Mindesteinspanntiefe von 2 mm.
- Spannhub 0,3 mm.

Werkstoff:

Hochfestes Aluminium.

Lieferumfang:

Spannring zur Bearbeitung.

Technische Beschreibung

Ausführung	Außenspannung
Maximale Bearbeitungstiefe T	20 mm
Höhe H	40 mm
Spannhub	0,3 mm
Produktart	Spannzange

Zubehör

Aufnahme für mechanische Spannzange Außen-Ø D 120
mm

370125 120