




Spannzange mechanisch Außenspannung, Außen-Ø D: 65mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370126 65
GTIN	4059245292547
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

- Zum Spannen von Werkstücken mit komplexen Konturen, für eine 5-Seitenbearbeitung.
- Mindesteinspanntiefe von 2 mm.
- Spannhub 0,3 mm.

Werkstoff:

Hochfestes Aluminium.

Lieferumfang:

Spannring zur Bearbeitung.

Technische Beschreibung

Ausführung	Außenspannung
Höhe H	25 mm
Maximale Bearbeitungstiefe T	10 mm
Spannhub	0,3 mm
Produktart	Spannzange

Zubehör

Aufnahme für mechanische Spannzange Außen-Ø D 65
mm

370125 65