



Stahlbandmaß V2A für Umfang und \emptyset Bandbreite 35 mm, maximaler Messbereichumfang: 950mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 465684 950 |
| GTIN | 2050002041288 |
| Artikelklasse | 46R |

Beschreibung

Ausführung:

Stahlbandmaß **CJU** zum Messen von Außenumfang und \emptyset am Rundkörper. Der Federbandstahl ist auf der Vorderseite mit 2 Teilungen für Umfang und \emptyset laserskaliert. Teilstrichabstand 1 mm.

Noniusablesung 0,1 mm. Fehlergrenzen der Skalierung nach DIN 866.

V2A-Ausführung aus nichtrostendem Federstahl.

Vorteil:

Einfache Handhabung und Zentriermöglichkeit durch breite Auflagefläche. Höhere Stabilität. Schnelleres und sicheres Messen.

Hinweis:

Bandmaße C mit Ablesung 0,05mm und Bandmaße mit schwarzer Beschichtung auf Anfrage. Stationäre Ausführung CJU auf Anfrage.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Bandstärke | 0,2 mm |
| Bandbreite | 35 mm |
| Ablesung | 0,1 mm |
| Messbereich für Umfang | 60 - 950 mm |
| Messbereich für \emptyset | 20 - 300 mm |
| Kalibrierung | G2 |

Produktart

Bandmaß

Dienstleistungen

KalibrierungUmfangsbandmaß maximale Länge 1000 mm

026280 1000